

Link do produktu: <https://rengum.pl/opaska-z-pierscieniem-oetiker-11-0-rer-8-8-10-5mm-p-7352.html>

Opaska z pierścieniem OETIKER 11.0 RER 8.8-10.5mm

Cena brutto	2,57 zł
Cena netto	2,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15400025 11,0
Producent	OETIKER

Opis produktu

Opaska zaciskowa nierdzewna OETIKER grupa 154 RER, z uchem wyposażona we wkładkę pierścieniową o symbolu RER 11.0

Opaska zaciskowa nierdzewna 1.4301 z wkładką nierdzewną 1.4310 / z jednym uchem OETIKER grupa 154

Symbol:

- OE. 15400025
- RER 11.0

Zakres mocowania:

- 8.8 - 10.5 mm

Opis:

- Dzięki tej opasce zaciskowej można łączyć węże gładkie i miękkie, a także węże wykonane z twardych materiałów.

- Wkładka pierścieniowa zapewnia węzom całkowitą ochronę przed uszkodzeniami oraz zapewnia całkowity obwód ściskania węży.
- Opaska jest zamykana poprzez zaciskanie dolnej części "ucha" za pomocą narzędzi do opasek OETIKER.
- Maksymalne zmniejszenie średnicy jest proporcjonalne do szerokości otwartego ucha opaski.
- Ważne: Opaski należy zaciskać, używając siły zamykania tylko raz, nie wolno ich powtórnie dociskać

Parametry techniczne:

- Szerokość taśmy opaski - 7,4 mm
- Grubość taśmy opaski - 0,7 mm
- Maksymalna siła zamykania (N) - 1500N

Waga:

- 185 g / opak.100 szt

Opakowanie:

- Folia 100 szt

Przy zamówieniu większej ilości proszę o kontakt

sklep@rengum.pl

Parametry techniczne

Opaska zaciskowa nierdzewna 1.4301 z wkładką nierdzewną 1.4310 / z jednym uchem

Nr.ref.	Symbol	Nazwa / Zakres moc.	ilość	Jm. opak.
154025 11.0	11.0	Op.z pierścieniem OETIKER	1	100 szt

zakres moc.

8.8-10.5 mm

- Zalety:
- Dzięki tej opasce zaciskowej można łączyć węże gładkie i miękkie, a także węże wykonane z twardych materiałów.
 - Wkładka pierścieniowa zapewnia węzom całkowitą ochronę przed uszkodzeniami oraz zapewnia całkowity obwód ściskania węży.
 - Opaska jest zamykana poprzez zaciskanie dolnej części "ucha" za pomocą narzędzi do opasek OETIKER. Maksymalne zmniejszenie średnicy jest proporcjonalne do szerokości otwartego "ucha"
 - Ważne: Opaski należy zaciskać, używając siły zamykania tylko raz, nie wolno ich powtórnie dociskać

Szerokość taśmy opaski:	3.3 - 6.6 -- 5,5 mm
	7.0 - 8.7 -- 6.4 mm
	9.0 -12.8 -- 7.4 mm
	13.3 - 19.5 -- 8.2 mm
	20.0 - 30.7 -- 9.2 mm
Grubość taśmy opaski:	3.3 - 9.0 -- 0,5 mm
	9.5 - 12.8 -- 0.7 mm
	13.3 - 20.7 -- 0.8 mm
	21.0 - 30.7 -- 1.0 mm
Maksymalna siła zamykania (N):	3.3 - 11.8 -- 1500 N
	12.0 - 20.7 -- 2500 N
	21.0 - 30.7 -- 3600 N
Opakowanie:	Folia 100 szt